

Outlet valve for gas cartridges

Item no. 69500

- Adjuster for metallic gas cartridges
- according to DIN EN 417:2012
- outside thread M 10 x 1
- CE-0085CQ0255



Technical data

Article no.	weight
69500	90 g

Notes

DIN-Brenner sind entsprechend der [Norm 30665](#) nicht vollständig abstellbar. Daher brennt auch bei geschlossenem Gashahn bzw. Nadelventil eine kleine Flamme weiter. Die Gaszufuhr muss an der zentralen Absperrung im Labor abgestellt werden