



D min. 10 cm

**Bedienungshinweis zu
Artikel Nr. 2670 - Nr. 2686
Flexstative und Flexklammen:**


Der kleinste Biegedurchmesser beträgt
 $\varnothing D = 10 \text{ cm}$

Die maximale Gewichtsbelastung des
Spiralschlauchs beträgt $F = 0,4 \text{ kg}$

Verwendung nur in normaler Raum-
umgebung (nicht im Abzug)

Den Spiralschlauch nicht in Kontakt mit
fetthaltigen Substanzen bringen.

Haffuß bei nachlassender Wirkung mit
Wasser reinigen.



F max. 0,4 kg

**Operating instructions for
item No. 2670 - No. 2686
Flex bases and flex clamps:**

The minimum bending diameter
 $\varnothing D = 10 \text{ cm}$

The maximum weight-loading $F = 0,4 \text{ kg}$

Only use in normal room air
(not in fume hood)

The spiral coiled tube may not be
contacted with oil-containing substances.

In case of decreasing function clean
safety base slightly wet.